



Šroubovák Torx® TR s otvorem ve špičce hrotu (odolný vůči manipulaci), SD TR pro šroubování bezpečnostních šroubů Torx® a Torx®-TR (kolík ve středu Torx® prohlubně), hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Délka čepele: 80 mm
Číslo objednávky	2749500000
Typ	SD T10 TR X 80
GTIN (EAN)	4050118895827
Množství	1 items

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7.2835 inch
Průměr	10 mm	Čistá hmotnost	33.44 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák, TR 10
---------------	------------------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	3 mm	Tvar	Torx
Velikost	T10	Délka čepele	80 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		