



Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 70 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm
Číslo objednávky	2749570000
Typ	SD TO 0,4X2,5
GTIN (EAN)	4050118895896
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	175 mm	Šířka (v palcích)	6.8898 inch
Délka	200 mm	Délka (v palcích)	7.874 inch
Průměr	2.5 mm	Čistá hmotnost	29.92 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s bitem na drážku 0,4 x 2,5	Verze	pravoúhlý
---------------	---------------------------------------	-------	-----------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	2.5 mm	Tloušťka čepele (A)	0.4 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	70 mm
Typ čepele	A		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		