

SDIS SLIM 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 4 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.8 mm
Číslo objednávky	2749620000
Typ	SDIS SLIM 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118896367
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Délka	205 mm	Délka (v palcích)	8.0709 inch
Průměr	4 mm	Čistá hmotnost	38.72 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 0,8 x 4,0 x 100, SlimLine	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	4 mm	Tloušťka čepele (A)	0.8 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	100 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		