

SDIK SLIM PZ1 X 80



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1
Číslo objednávky	2749670000
Typ	SDIK SLIM PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118896411
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7.2835 inch
Čistá hmotnost	38.72 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Pozidrive velikosti 1, SlimLine	Verze	rovný
---------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	1 mm	Tvar	Pozidrive, přibližně
Velikost	1	Délka čepele	80 mm
Velikost čepele, křížová drážka	1		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		