



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
Číslo objednávky	2749800000
Typ	SDIS 0.5X3.0X100
GTIN (EAN)	4050118896541
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Délka	205 mm	Délka (v palcích)	8.0709 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	33 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 0,5 x 3,0 x 100	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	3 mm	Tloušťka čepele (A)	0.5 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	100 mm
Typ čepele	B		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		