



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 4.5 mm, Délka čepele: 175 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
Číslo objednávky	2749840000
Typ	SDIS 1.0X4.5X175
GTIN (EAN)	4050118897043
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-12-31T00:00:00+01:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Délka	280 mm	Délka (v palcích)	11.0236 inch
Průměr	4.5 mm	Čistá hmotnost	64 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 1,0 x 4,5 x 175	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepce (B)	4.5 mm	Tloušťka čepce (A)	1 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepce	175 mm
Typ čepce	B		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		