

**SDIS 1.0X5.5X125****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2749850000</a>
Typ	SDIS 1.0X5.5X125
GTIN (EAN)	4050118897050
Množství	1 items

## SDIS 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Délka	240 mm	Délka (v palcích)	9.4488 inch
Průměr	5.5 mm	Čistá hmotnost	82.72 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 1,0 x 5,5 x 125	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

## Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	5.5 mm	Tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	125 mm
Typ čepele	B		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		