



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 6.5 mm, Délka čepele: 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1.2 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2749860000</a>
Typ	SDIS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118897067
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



### Rozměry a hmotnosti

Délka	265 mm	Délka (v palcích)	10.433 inch
Průměr	6.5 mm	Čistá hmotnost	113 g

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 1,2 x 6,5 x 150	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

### Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	6.5 mm	Tloušťka čepele (A)	1.2 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	150 mm
Typ čepele	B		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		