



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 8 mm, Délka čepele: 175 mm, Tloušťka čepele (A): 1.6 mm
Číslo objednávky	2749870000
Typ	SDIS 1.2X8.0X175
GTIN (EAN)	4050118897074
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Délka	290 mm	Délka (v palcích)	11.4173 inch
Průměr	8 mm	Čistá hmotnost	132 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 1,6 x 8,0 x 175	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	8 mm	Tloušťka čepele (A)	1.6 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	175 mm
Typ čepele	B		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		