



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Šroubovák, Šířka čepele (B): 0 mm, 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0 |
| Číslo objednávky | 2749880000 |
| Typ | SDIK PH0 X 60 |
| GTIN (EAN) | 4050118897081 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Šířka | 165 mm | Šířka (v palcích) | 6.4961 inch |
| Čistá hmotnost | 30.8 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|---|-------|-------|
| Popis výrobku | Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Phillips velikosti 0 | Verze | rovný |
|---------------|---|-------|-------|

Šroubovací nářadí

| | | | |
|---------------------------------|------|--------------|--------------------|
| Šířka čepele (B) | 0 mm | Tvar | Philips, přibližně |
| Velikost | 0 | Délka čepele | 60 mm |
| Velikost čepele, křížová drážka | 0 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |