



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy
ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, 150 mm, Tloušťka čepele (A): 3
Číslo objednávky	2749910000
Typ	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Šířka	270 mm	Šířka (v palcích)	10.6299 inch
Čistá hmotnost	124.08 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Phillips velikosti 3	Verze	rovný
---------------	---	-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	3 mm	Tvar	Philips, přibližně
Velikost	3	Délka čepele	150 mm
Velikost čepele, křížová drážka	3		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		