



Křížový šroubovák typu Pozidriv, izolovaný dle VDE, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, výstup podle normy ISO 8764-PZ, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm,<br>Tloušťka čepele (A): 1 |
| Číslo objednávky | <a href="#">2749920000</a>  |
| Typ              | SDIK PZ1 X 80   |
| GTIN (EAN)       | 4050118897227   |
| Množství         | 1 items   |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



### Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |             |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Šířka          | 185 mm | Šířka (v palcích) | 7.2835 inch |
| Čistá hmotnost | 46 g   |                   |             |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno      |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Technické údaje

|               |  |       |       |
|---------------|--|-------|-------|
| Popis výrobku | Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Pozidrive velikosti 1 | Verze | rovný |
|---------------|--|-------|-------|

### Šroubovací nářadí

|                                 |      |              |                      |
|---------------------------------|------|--------------|----------------------|
| Šířka čepele (B)                | 1 mm | Tvar         | Pozidrive, přibližně |
| Velikost                        | 1    | Délka čepele | 80 mm                |
| Velikost čepele, křížová drážka | 1    |              |                      |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000144    | ETIM 9.0    | EC000144    |
| ETIM 10.0   | EC000144    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 |             |             |