



Křížový šroubovák typu Pozidriv, izolovaný dle VDE, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, výstup podle normy ISO 8764-PZ, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1
Číslo objednávky	<a href="#">2749920000</a>
Typ	SDIK PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897227
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



### Rozměry a hmotnosti

Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7.2835 inch
Čistá hmotnost	46 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Pozidrive velikosti 1	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

### Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	1 mm	Tvar	Pozidrive, přibližně
Velikost	1	Délka čepele	80 mm
Velikost čepele, křížová drážka	1		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		