



Křížový šroubovák typu Pozidriv, izolovaný dle VDE, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, výstup podle normy ISO 8764-PZ, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2 mm, 100 mm, Tloušťka čepele (A): 2
Číslo objednávky	<a href="#">2749930000</a>
Typ	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



## Rozměry a hmotnosti

Šířka	215 mm	Šířka (v palcích)	8.4645 inch
Čistá hmotnost	82.72 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Pozidrive velikosti 2	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

## Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	2 mm	Tvar	Pozidrive, přibližně
Velikost	2	Délka čepele	100 mm
Velikost čepele, křížová drážka	2		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		