



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1 |
| Číslo objednávky | 2749940000 |
| Typ | SDIPM PZ1 X 80 |
| GTIN (EAN) | 4050118897241 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Šířka | 185 mm | Šířka (v palcích) | 7.2835 inch |
| Čistá hmotnost | 40.48 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|--|-------|-------|
| Popis výrobku | Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Pozidrive velikosti 1 | Verze | rovný |
|---------------|--|-------|-------|

Šroubovací nářadí

| | | | |
|---------------------------------|------|--------------|---------------------------|
| Šířka čepele (B) | 1 mm | Tvar | Křížová drážka, přibližně |
| Velikost | 1 | Délka čepele | 80 mm |
| Velikost čepele, křížová drážka | 1 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |