



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
Číslo objednávky	2749980000
Typ	SDIZ 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118897289
Množství	1 items

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení

**Rozměry a hmotnosti**

Šířka	205 mm	Šířka (v palcích)	8.0709 inch
Čistá hmotnost	40 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s vodícím hrotem, izolovaný dle VDE, 0,6 x 3,5 x 100
---------------	--

Šroubovací nářadí

Tloušťka čepele (A)	0.6 mm	Tvar	S drážkou
Délka čepele	100 mm	Typ čepele	A

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		