

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1.5 mm, Délka čepele: 40 mm, Tloušťka čepele (A): 0.3 mm
Číslo objednávky	2750060000
Typ	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
Množství	1 items

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5.5118 inch
Průměr	1.5 mm	Čistá hmotnost	10.56 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Verze	rovný
-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	1.5 mm	Tloušťka čepele (A)	0.3 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	40 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		