

## SD EL 0.4X2.0X60 PICO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2750070000</a>
Typ	SD EL 0.4X2.0X60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897555
Množství	1 items

## SD EL 0.4X2.0X60 PICO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Délka	160 mm	Délka (v palcích)	6.2992 inch
Průměr	2 mm	Čistá hmotnost	11.44 g

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s bitem na drážku 0,4 x 2	Verze	rovný
---------------	-------------------------------------	-------	-------

### Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	2 mm	Tloušťka čepele (A)	0.4 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	60 mm

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		