

SD EL 0.5X3.0X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, Délka čepele: 75 mm, Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
Číslo objednávky	2750090000
Typ	SD EL 0.5X3.0X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897579
Množství	1 items

SD EL 0.5X3.0X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	175 mm	Délka (v palcích)	6.8898 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	13.2 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s bitem na drážku 0,5 x 3	Verze	rovný
---------------	-------------------------------------	-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	3 mm	Tloušťka čepele (A)	0.5 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	75 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		