

## SDK EL PZ0 X 60 PICO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 0 mm, 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0
Číslo objednávky	<a href="#">2750120000</a>
Typ	SDK EL PZ0 X 60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897609
Množství	1 items

## SDK EL PZ0 X 60 PICO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6.2992 inch
Čistá hmotnost	12.32 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou, Phillips velikosti 0	Verze	rovný
---------------	---------------------------------------------------	-------	-------

### Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	0 mm	Tvar	Křížová drážka, Pozidrive, přibližně
Velikost	0	Délka čepele	60 mm
Velikost čepele, křížová drážka	0		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		