

SDK EL PH0 X 60 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Křížový šroubovák, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, výstup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 0 mm, 60 mm, Tloušťka čepele (A):
Číslo objednávky	2750140000
Typ	SDK EL PH0 X 60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897616
Množství	1 items

SDK EL PH0 X 60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6.2992 inch
Čistá hmotnost	12.32 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Verze	rovný
-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	0 mm	Tvar	Křížová drážka, Philips, přibližně
Velikost	0	Délka čepele	60 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		