

SDK EL PH1 X 80 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Křížový šroubovák, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, výstup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A):
Číslo objednávky	2750150000
Typ	SDK EL PH1 X 80 PICO
GTIN (EAN)	4050118894479
Množství	1 items

SDK EL PH1 X 80 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Šířka	180 mm	Šířka (v palcích)	7.0866 inch
Čistá hmotnost	22.88 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Verze	rovný
-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	1 mm	Tvar	Křížová drážka, Philips, přibližně
Velikost	1	Délka čepele	80 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		