

**Obrázek výrobku, Podobné ilustraci**

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Primární proud: 250 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 1 VA, Tolerance class: 0,5, Proudový transformátor s děleným jádrem
Číslo objednávky	<a href="#">2753050000</a>
Typ	KCMA-18-250-5A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896299
Množství	1 items
Výrobce	MBS AG

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	59 mm	Hloubka (v palcích)	2.3228 inch
Výška	80.1 mm	Výška (v palcích)	3.1535 inch
Šířka	49 mm	Šířka (v palcích)	1.9291 inch
Čistá hmotnost	316 g		

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -5 °C...50 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Elektrické vlastnosti

Tolerance class	0,5	Sekundární proud	0...5 A
Zátěž	1 VA	Primární proud	250 A

## Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	18.50 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

## Technické údaje

Délka kabelu	0.5 m	Stupeň krytí	IP20
Jmenovitý kmitočet	50 Hz		

## Koordinace izolace

Tolerance class 0,5

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

