

**Obrázek výrobku, Podobné ilustraci**

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Primární proud: 300 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 1.5 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem |
| Číslo objednávky | <a href="#">2753080000</a>   |
| Typ              | KCMA-28-300-1A-1.5VA-1   |
| GTIN (EAN)       | 4050118896770  |
| Množství         | 1 items  |
| Výrobce          | MBS AG   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 59 mm    | Hloubka (v palcích) | 2.3228 inch |
| Výška          | 79.5 mm  | Výška (v palcích)   | 3.1299 inch |
| Šířka          | 49 mm    | Šířka (v palcích)   | 1.9291 inch |
| Čistá hmotnost | 278.08 g |                     |             |

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -5 °C...50 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Elektrické vlastnosti

|                 |        |                  |         |
|-----------------|--------|------------------|---------|
| Tolerance class | 1      | Sekundární proud | 0...1 A |
| Zátěž           | 1.5 VA | Primární proud   | 300 A   |

## Rozměry živých vodičů

|                 |                       |              |          |
|-----------------|-----------------------|--------------|----------|
| Typ vodiče      | Pouze izolovaný vodič | Kulatý vodič | 27.00 mm |
| Místo instalace | Vnitřní použití       |              |          |

## Technické údaje

|                    |       |              |      |
|--------------------|-------|--------------|------|
| Délka kabelu       | 2.5 m | Stupeň krytí | IP20 |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |              |      |

## Koordinace izolace

Tolerance class 1

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

