

KCMA-28-500-5A-3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku, Podobné ilustraci

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 500 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 3 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem
Číslo objednávky	2753140000
Typ	KCMA-28-500-5A-3VA-1
GTIN (EAN)	4050118896824
Množství	1 items
Výrobce	MBS AG

KCMA-28-500-5A-3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	59 mm	Hloubka (v palcích)	2.3228 inch
Výška	79.5 mm	Výška (v palcích)	3.1299 inch
Šířka	49 mm	Šířka (v palcích)	1.9291 inch
Čistá hmotnost	666.16 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	------------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Tolerance class	1	Sekundární proud	0...5 A
Zátěž	3 VA	Primární proud	500 A

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	27.00 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

Technické údaje

Délka kabelu	0.5 m	Stupeň krytí	IP20
Jmenovitý kmitočet	50 Hz		

Koordinace izolace

Tolerance class	1
-----------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

