

KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku, Podobné ilustraci

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 800 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 2.5 VA, Tolerance class: 0,5, Proudový transformátor s děleným jádrem
Číslo objednávky	2753210000
Typ	KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896695
Množství	1 items
Výrobce	MBS AG

KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	69 mm	Hloubka (v palcích)	2.7165 inch
Výška	96 mm	Výška (v palcích)	3.7795 inch
Šířka	67 mm	Šířka (v palcích)	2.6378 inch
Čistá hmotnost	540 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	------------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Tolerance class	0,5	Sekundární proud	0...1 A
Zátěž	2.5 VA	Primární proud	800 A

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	42.00 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

Technické údaje

Délka kabelu	0.5 m	Stupeň krytí	IP20
--------------	-------	--------------	------

Koordinace izolace

Tolerance class	0,5
-----------------	-----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

