

Obrázek výrobku, Podobné ilustraci

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Primární proud: 500 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem |
| Číslo objednávky | 2753250000 |
| Typ | KCMA-42-500-5A-5VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896671 |
| Množství | 1 items |
| Výrobce | MBS AG |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 69 mm | Hloubka (v palcích) | 2.7165 inch |
| Výška | 96 mm | Výška (v palcích) | 3.7795 inch |
| Šířka | 67 mm | Šířka (v palcích) | 2.6378 inch |
| Čistá hmotnost | 187 g | | |

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -5 °C...50 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Elektrické vlastnosti

| | | | |
|-----------------|------|------------------|---------|
| Tolerance class | 1 | Sekundární proud | 0...5 A |
| Zátěž | 5 VA | Primární proud | 500 A |

Rozměry živých vodičů

| | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|----------|
| Typ vodiče | Pouze izolovaný vodič | Kulatý vodič | 42.00 mm |
| Místo instalace | Vnitřní použití | | |

Technické údaje

Délka kabelu 0.5 m Stupeň krytí IP20

Koordinace izolace

Tolerance class 1

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

Nákresy

