

SAIH-PB-2X0.34-PVC-500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller nabízí kompletní produktovou řadu kabelů a zásuvných konektorů M5, M8 a M12. Tato produktová řada sahá od různých variant připojování po různé materiály kabelů. Prosíme kontaktujte nás, pokud nemůžete něco najít.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sběrnice, Počet pólů: 2, 500 m, Stíněný: Ano, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ne
Číslo objednávky	2764920000
Typ	SAIH-PB-2X0.34-PVC-500
GTIN (EAN)	4064675031222
Množství	1 items
Balení	na překližkové cívce

SAIH-PB-2X0.34-PVC-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 60 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	500 m	Barva opláštění	Fialová
Odolnost vůči olejům	Yes	Vhodné pro nosiče kabelů	Ne
Průřez jádra	0.34 mm ²	Počet vodičů	2
Stíněný	Ano	Halogen	Ne
Izolace	TPM, PVC	Poloměr ohybu, min., pohyblivý	9 *průměr
Poloměr ohybu, min., stacionární	18x průměr kabelu	Materiál pláště	PVC
Odolnost vůči jiskrám ze sváření	Ne	Barevné kódování	červená, zelená
Odolnost proti zkrutu	0 °/m	Teplotní rozpětí, stacionární	-20...70 °C
Odolné vůči perlám kovu ze svařování	Ne	Teplotní rozpětí, pohyblivé	-5...60 °C
Počet pólů	2	Vnější průměr	7.8 mm ± 0.2 mm

Elektrické vlastnosti kabelu

Kategorie Různé

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Odolnost vůči olejům	Yes	Barevný	Červená, Zelená
Halogen	Ne	Odolnost proti zkrutu	0 °/m

Struktura kabelu

Barva opláštění	Fialová	Počet vodičů	2
Izolace	TPM, PVC	Materiál pláště	PVC
Barevné kódování	červená, zelená		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		