

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller poskytuje vhodné sběrníkové vedení pro přizpůsobení. Všechny sběrníkové kabely jsou vhodné pro pohyblivé kabelové nosiče a prodávají se na metry. Barevné kódování vedení odpovídá strojírenskému standardu. Kryty připojení rozvaděče M12 mají vždy stejný počet svorek, aby byla potřeba pouze jeden typ kabelu. Výhody sběrníkových kabelů prodávaných na metry:

- Speciální délky pro sběrníkové kabely
- Žádné plýtvání kabelem
- Není třeba žádné skladovací místo na různé délky kabelů
- K dispozici také ve zvláštních délkách.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vedení senzoru/aktoru, Počet pólů: 11, 100 m, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Číslo objednávky	2764930000
Typ	SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031178
Množství	1 items
Balení	na plastové cívce

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 85.96 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu


Délka kabelu	100 m	
Barva opláštění	černá	
Odolnost vůči olejům	Yes	
Vhodné pro nosiče kabelů	Ano	
Počet vodičů	11	
Stíněný	Ne	
Halogen	Ne	
Izolace	TPM	
Zrychlení	5 m/s ²	
Poloměr ohybu, min., pohyblivý	10 x průměr kabelu	
Poloměr ohybu, min., stacionární	5x průměr kabelu	
Cykly ohybu	2 mil.	
Průřez vodiče (tisk/online)	3 x 0,75 mm ² + 8 x 0,34 mm ²	
Rychlost	200 m/s	
Materiál pláště	PUR	
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM	21198 (80 °C / 300 V)	
Odolnost vůči jiskrákům ze sváření	Ne	
Barevné kódování	bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená, černá, fialová, modrá, hnědá, zelená / žlutá	
Odolnost proti zkrutu	0 °/m	
Teplotní rozpětí, stacionární	-50...80 °C	
Odolné vůči perlám kovu ze svařování	Ne	
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-25...80 °C	
Počet pólů	11	
Vnější průměr	7.7 mm ± 0.3 mm	
Barevné kódování (průřez vodiče)	Průřez vodiče	3 x 0.75 mm ²
	Barevné kódování	modrá
	Průřez vodiče	8 x 0.34 mm ²
	Barevné kódování	bílá

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Nákresy

Detailní výkres



3 x 0,75 mm² + 8 x 0,34 mm²

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Screwty® připevnění je vhodné pro přizpůsobitelné M23 kulaté zásuvné konektory a potažené M23 kulaté zásuvné konektory s vnějším průměrem vroubkované matice 26,2 ±0,3 mm. Utahovací moment je 2 – 2.5 Nm.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY M23	Verze	
Číslo	1981560000		Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248677702		
Množství	1 ST		

Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci
Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	1/4" HANDGRIFF	Verze	
Číslo	4294820000		Bolting tool
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248478279		
Množství	1 ST		