



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14,
HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

Verze	RJ45 vložka, Vložka zástrčky RJ45, lisování, PROFINET
Číslo objednávky	2768720000
Typ	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 3.4 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS Vyhovující
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1	Crimp	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku	Vložka zástrčky RJ45, lisování	Propojení	PROFINET
Barevný	Různé	Průřez izolace, min.	1.3 mm
Průřez izolace, max.	1.6 mm	Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr připojení, pevný vodič	0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 23...AWG 22	Průměr připojení, pružný vodič	0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 23...AWG 22	Průměr pláště, max.	7.5 mm
Stínění	360° celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu ≤ 10 mΩ Dielektrická pevnost, kontakt / stínění ≥ 1500 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt ≥ 1000 V AC/DC PoE / PoE+ odpovídá IEEE 802.3af

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 60603-7 UL norma pro komunikační příslušenství UL 1863
Třídy krytí IP IEC 60529

Důležitá poznámka

Informace o produktu Vložky RJ45 pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14 a HDC

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90