

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, vložka RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 14 kov, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Číslo objednávky	<a href="#">2768740000</a>
Typ	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
Množství	10 items

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	63.99 g
----------------	---------

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	Crimp
Popis výrobku	Varianta 14 kov	Propojení	PROFINET
Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Průřez izolace, min.	1.3 mm	Průřez izolace, max.	1.6 mm
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič	0.57...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 23...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.57...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 23...AWG 22
Průměr pláště, min.	5.5 mm	Průměr pláště, max.	7.5 mm
Stínění	360° celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

## Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 10 mΩ	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3af

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--------------------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Ochranné kryty




Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V14P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1058280000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Množství	10 ST		

## Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.


Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí	
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		

## RJ45



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-TH-P	Verze	
Číslo	<a href="#">2768720000</a>		RJ45 vložka, Vložka zástrčky RJ45, lisování, PROFINET
objednávky			
GTIN (EAN)	4064675024095		
Množství	10 ST		

## ... pro modulární zásuvné konektory



Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Verze	
Číslo	<a href="#">2614210000</a>		Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118621631		
Množství	1 ST		