


URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2769030000
Typ	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
Množství	1 items

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3.937 inch
Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6.2992 inch
Čistá hmotnost	118 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Průřez koncovek, max.	10 mm ²	Průřez koncovek, min.	4 mm ²
-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		