


Obrázek výrobku



Svět elektroniky v disku

Díky šířce pouhých 6,1 mm vytváří vývojář elektroniky díky svým znalostem a odbornosti kompaktní propojené „světy“. Speciálně vyvinutá koncepce modulárního krytu pro desku plošných spojů nabízí ideální podmínky pro malé elektronické komponenty a použití svorek na desce plošných spojů.

Maximální volnost konstrukce díky velkorysé netto ploše 6 800 mm² na desce plošných spojů umožňuje optimální osazení s prostorově úspornou geometrií svorek THR na desce plošných spojů s možností pájení přetavením. Bezchybnou montáž a pájení podporují optimalizované geometrie rámečků a podpěrné geometrie. Flexibilitu navíc zajišťují přizpůsobitelné konstrukční možnosti, jako je značení, výběr barev a variabilní potiskovatelné otočné kryty. Díky spojovacím prvkům umožňujícím pájení přetavením a strojově kompatibilním obalům je zaručena maximální efektivita zpracování - pro časově úspornou a přesnou montáž.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Základna, OMNIMATE Kryt - řada CH20M Dopravní šedá (RAL), Boční panel skříně, Vyhroubení v oblasti patky pro kontakt s BUS, Šířka: 5.3 mm
Číslo objednávky	2771170000
Typ	CH20M6 BC 4P-4P BUS TGY 1 1293806
GTIN (EAN)	4064675031901
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	106.5 mm	Hloubka (v palcích)	4.1929 inch
Výška	107 mm	Výška (v palcích)	4.2126 inch
Šířka	5.3 mm	Šířka (v palcích)	0.2087 inch
Čistá hmotnost	2.24 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PBT
Skupina izolačního materiálu	II	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	Plast	Komparativní index sledování (CTI)	400 ≤ CTI <600

Individualizační možnosti

Možná vyříznutí na míru	Ano	Možná značení na míru	Ano
Proces objednávky specifický pro zákazníka	Viz pokyny pod zátěží	Alternativní barvy	Více na vyžádání

Obecné údaje


Barevný	Dopravní šedá (RAL)	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	RAL 7042	Encapsulation option	Ne

Klasifikace


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Nákresy


Obrázek výrobku



Obrázek výrobku




Výhoda produktu




Základní prvek včetně výřezu BUS

Rozměrový výkres



Příslušenství

SR-SMD - Kontaktní blok sběrnice CH20M6



Integrovaná sběrnice na nosnou lištu pro modulární systém pouzder elektroniky.

Při napájení, připojování nebo distribuci v rámci modulárních aplikací může sběrnice Rail bus nahradit zdoluhavý proces individuálního zapojení flexibilním a nepřerušovaným řešením v celém systému.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- Unikátní rozsah: Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po velkoplošný kryt o šířce 67 mm.
- Snadná údržba během instalace Výměna modulu je snadná, a to i ve stávajících skupinách modulů, –aniž by to mělo vliv na sousední moduly.
- Univerzální integrace Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- Spolehlivé: Galvanizovaná pozlacené Pět plně-arched kontaktů slouží k vytvoření trvalého kontaktu do sběrnice lišty. PÁJENÁ PŘÍRUBA THR zajistí, aby připojení obvodové desky bylo stabilní.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SR-SMD 4.50/05/90 AU BK...	Verze
Číslo	1155840000	Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro CH20M6,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°,
GTIN (EAN)	4032248942534	Pozlacené, černá
Množství	78 ST	
Typ	SR-SMD 4.50/05/90 AU BK...	Verze
Číslo	1155850000	Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro CH20M6,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°,
GTIN (EAN)	4032248942374	Pozlacené, černá
Množství	300 ST	