


Obrázek výrobku**Svět elektroniky v disku**

Díky šířce pouhých 6,1 mm vytváří vývojář elektroniky díky svým znalostem a odbornosti kompaktní propojené „světy“. Speciálně vyvinutá koncepce modulárního krytu pro desku plošných spojů nabízí ideální podmínky pro malé elektronické komponenty a použití svorek na desce plošných spojů.

Maximální volnost konstrukce díky velkorysé netto ploše 6 800 mm² na desce plošných spojů umožňuje optimální osazení s prostorově úspornou geometrií svorek THR na desce plošných spojů s možností pájení přetavením. Bezchybnou montáž a pájení podporují optimalizované geometrie rámečků a podpěrné geometrie. Flexibilitu navíc zajišťují přizpůsobitelné konstrukční možnosti, jako je značení, výběr barev a variabilní potiskovatelné otočné kryty. Díky spojovacím prvkům umožňujícím pájení přetavením a strojově kompatibilním obalům je zaručena maximální efektivita zpracování - pro časově úspornou a přesnou montáž.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Verze | Základna, OMNIMATE Kryt - řada CH20M Červená, Boční panel skříně, Šířka: 5.3 mm |
| Číslo objednávky | 2771190000 |
| Typ | CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515 |
| GTIN (EAN) | 4064675031925 |
| Množství | 50 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 106.5 mm | Hloubka (v palcích) | 4.1929 inch |
| Výška | 107 mm | Výška (v palcích) | 4.2126 inch |
| Šířka | 5.3 mm | Šířka (v palcích) | 0.2087 inch |
| Čistá hmotnost | 11.64 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Údaje o materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------------|----------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Izolační materiál | PBT |
| Skupina izolačního materiálu | II | Provedení povrchu | neošetřené |
| Základní materiál | Plast | Komparativní index sledování (CTI) | 400 ≤ CTI <600 |

Individualizační možnosti

| | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Možná vyříznutí na míru | Ano | Možná značení na míru | Ano |
| Proces objednávky specifický pro zákazníka | Viz pokyny pod zátěží | Alternativní barvy | Více na vyžádání |

Obecné údaje

| | | | |
|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| Barevný | Červená | Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
| Barevný graf (podobné) | RAL 3020 | Encapsulation option | Ne |

Klasifikace


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Nákresy

Obrázek výrobku




Obrázek výrobku



Obrázek výrobku



Rozměrový výkres



Základní prvek bez funkčního výřezu v oblasti zacvakávací nohy

