


**SF-DT 4/12 MC NE BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zákazníky z potravinářského průmyslu podporujeme řešeními detekovatelného značení k zajištění vysokých standardů vyžadovaných v konceptu HACCP. Díky kovové vložce mohou naše detekovatelné karty MultiCard být spolehlivě rozpoznány pomocí detektorů kovu a rentgenovými detektory. To minimalizuje riziko kontaminace během výrobního procesu. Maximální bezpečnost je zajištěna díky důležitým vlastnostem produktu, jako je odolnost proti korozi a vyšší odolnost proti UV záření ve vnitřním prostředí a odolnost proti vysokým teplotám. Tyto vlastnosti jsou pravidelně testovány a potvrzeny v naší vlastní akreditované laboratoři. Není vhodné pro přímý kontakt s potravinami.

- Detekovatelné pomocí kovových a rentgenových detektorů
- Vizuálně rozpoznatelné díky modré barvě
- Kovová vložka odolná proti korozi
- Jasné a odolné zobrazení tisku
- K dispozici v různých verzích pro širokou škálu požadavků na označení

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3,8 - 6 mm, 12 x 5,7 mm, Modrá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2772410000</a>  |
| Typ              | SF-DT 4/12 MC NE BL   |
| GTIN (EAN)       | 4064675034605   |
| Množství         | 128 items   |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 6.1 mm | Hloubka (v palcích) | 0.2402 inch |
| Výška          | 12 mm  | Výška (v palcích)   | 0.4724 inch |
| Šířka          | 5.7 mm | Šířka (v palcích)   | 0.2244 inch |
| Čistá hmotnost | 0.66 g |                     |             |

### Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.006 kg CO2 eq. |  |

### Obecné údaje

|                               |   |           |  |
|-------------------------------|---|-----------|--|
| Typ tisku                     | prázdný                                   |           |  |
| Šířka                         | 5.7 mm                                    |           |  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | HB  |           |  |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C                                    |           |  |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                                    |           |  |
| Barevný                       | Modrá                                     |           |  |
| Halogen                       | Ne  |           |  |
| Základní materiál             | Polyetylén                                |           |  |
| Počet značek v balení         | Forma napájení                            | MultiCard |  |
| Velikost pole na označení     | 12 x 5.7 mm                               |           |  |
| kompatibilní tiskárna         | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a>          |           |  |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Conductor and cable markers |           |  |
| Rozsah provozní teploty       | -40...100 °C                              |           |  |


### Označení vodičů a kabelů

|                           |                         |                           |                   |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Halogen                   | Ne                      | Průřez vodiče, max.       | 4 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 2.5 mm <sup>2</sup>     | Vnější prům. vodiče, max. | 6 mm              |
| Vnější prům. vodiče, min. | 3.8 mm                  | Vnější prům. vodiče       | 3.8 - 6 mm        |
| Průřez připojeného vodiče | 2.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                           |                   |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Nákresy**



## Příslušenství

### Pomůcky k montáži



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SF-TOOL 4-5                | Verze                                       |
| Číslo      | <a href="#">1782980000</a> | Označení vodičů, Montážní pomůcka – SlimFix |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248 180042             |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |
| Typ        | SF-TOOL 00-6               | Verze                                       |
| Číslo      | <a href="#">1950820000</a> | Označení vodičů, Montážní pomůcka – SlimFix |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248629473              |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |