




Zákazníky z potravinářského průmyslu podporujeme řešeními detekovatelného značení k zajištění vysokých standardů vyžadovaných v konceptu HACCP. Díky kovové vložce mohou naše detekovatelné karty MultiCard být spolehlivě rozpoznány pomocí detektorů kovu a rentgenovými detektory. To minimalizuje riziko kontaminace během výrobního procesu. Maximální bezpečnost je zajištěna díky důležitým vlastnostem produktu, jako je odolnost proti korozi a vyšší odolnost proti UV záření ve vnitřním prostředí a odolnost proti vysokým teplotám. Tyto vlastnosti jsou pravidelně testovány a potvrzeny v naší vlastní akreditované laboratoři. Není vhodné pro přímý kontakt s potravinami.

- Detekovatelné pomocí kovových a rentgenových detektorů
- Vizuálně rozpoznatelné díky modré barvě
- Kovová vložka odolná proti korozi
- Jasné a odolné zobrazení tisku
- K dispozici v různých verzích pro širokou škálu požadavků na označení

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5,5 - 7,4 mm, 12 x 7,4 mm, Modrá
Číslo objednávky	2772450000
Typ	SF-DT 5/12 MC NE BL
GTIN (EAN)	4064675034667
Množství	160 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	8 mm	Hloubka (v palcích)	0.315 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	7.4 mm	Šířka (v palcích)	0.2913 inch
Čistá hmotnost	0.69 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky	
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%	
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.006 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Šířka	7.4 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Modrá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyetylén	
Tištěné znaky	prázdné	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Velikost pole na označení	12 x 7.4 mm	
kompatibilní tiskárna	PRINTJET CONNECT	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	


Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, min.	4 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	7.4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	5.5 mm	Vnější prům. vodiče	5.5 - 7.4 mm
Průřez připojeného vodiče	4 - 6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



Příslušenství

Pomůcky k montáži



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednací údaje

Typ	SF-TOOL 4-5	Verze
Číslo	1782980000	Označení vodičů, Montážní pomůcka – SlimFix
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248180042	
Množství	10 ST	
Typ	SF-TOOL 00-6	Verze
Číslo	1950820000	Označení vodičů, Montážní pomůcka – SlimFix
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248629473	
Množství	10 ST	