



IE zásuvné konektory, IP 20, pro měděné a optické kabely

Všeobecné objednací údaje

Verze	Přírubová vložka, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Číslo objednávky	2782300000
Typ	IE-KEY-RJ45/IDC-1
GTIN (EAN)	4064675057895
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	23.4 mm	Výška (v palcích)	0.9213 inch
Šířka	14.7 mm	Šířka (v palcích)	0.5787 inch
Tloušťka stěny, min.	1.45 mm	Tloušťka stěny, max.	1.55 mm
Čistá hmotnost	22 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Propojení	TIA-568A, TIA-568B, PROFINET	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Průřez izolace, max.	1.8 mm	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr připojení, pevný vodič	0.41...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 26...AWG 22	Průřez připojení vodiče, pevný	0.13...0.32 mm ²
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Stínění	360°; stíněný kontakt	Stupeň krytí	IP20
Síla při zapojování	20 N	Cykly zapojování	750

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V DC
Odpor izolace	500 MΩ	PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3at

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 60603-7-51

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy

Rozměrový výkres

