

HDC-C-HE-SM0.3FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 0.3
Číslo objednávky	2784190000
Typ	HDC-C-HE-SM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061120
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 50 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

Délka odizolování, jmenovité připojení	7.5 mm	Typ připojení	Nalisované připojení
Průřez vodiče, max.	0.3 mm ²	Typ	Zástrčný
Řada	HE	Průřez připojeného vodiče	0.3 mm ²
Materiál kontaktů	Železo		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		