

HDC HP 250 R KIT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC vložka, Zásuvka, Zástrčný, Instalační velikost: 250
Číslo objednávky	2786460000
Typ	HDC HP 250 R KIT
GTIN (EAN)	4064675064008
Množství	1 items

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	62.5 mm	Délka (v palcích)	2.4606 inch
Čistá hmotnost	218.11 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 120 °C
---------------	-------------------

Všeobecné údaje

Instalační velikost	250	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Barevný	černá	Typ	Zásuvka, Zástrčný
Základní materiál	Slitina mědi	Řada	HighPower
Neobsahuje halogeny	false	BG	250

Verze

Instalační velikost	250	Základní materiál	Slitina mědi
BG	250		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte. Jmenovité napětí 3,0 kV musí být při provozních teplotách nad 110 °C sníženo o 20 %.
----------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

