

**IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)

- Nejmodernější antény
- Osvědčené v průmyslu
- Robustní design (ochrana až IP67)
- Pro venkovní a vnitřní použití
- Podpora nejnovější technologie
- Až Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora až 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Také podpora dalších technologií (např. Bluetooth, GNSS atd.)
- Vhodné koaxiální kabely v různých délkách
- Vhodné úchyty na póly a zeď

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Všesměrová anténa, Mobilní anténa, Až 5 G (NR), Lineárně, Svisle, 2x SMA samec, IP67, Impedance: 50 Ω
Číslo objednávky	<a href="#">2788120000</a>
Typ	IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066385
Množství	1 items

## IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3.937 inch
Čistá hmotnost	463 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	------------------	----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

## Materiál pouzdra

Barevný	černá
---------	-------

## Mechanické vlastnosti a vlastnosti materiálu kabelu

Délka kabelu	1 m	Poloměr ohybu, min., opakovaný	25 mm
--------------	-----	--------------------------------	-------

## Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	1x anténa
----------------	-----------

## Technické údaje

Typ připojení	2x SMA samec	Množství prvků antény (MIMO)	2
Impedance	50 Ω	Poměr stojatých vln	<2,0 typicky, 3,0 max.
Složený výkon, max.	50 W	Frekvenční rozsah	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz
Zisk antény	2.5 dBi	Polarizace	Lineárně, Svisle

## Podmínky prostředí

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
------------------------	-------	------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

## IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)



Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)

- Nejmodernější antény
- Osvědčené v průmyslu
- Robustní design (ochrana až IP67)
- Pro venkovní a vnitřní použití
- Podpora nejnovější technologie
- Až Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora až 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Také podpora dalších technologií (např. Bluetooth, GNSS atd.)
- Vhodné koaxiální kabely v různých délkách
- Vhodné úchyty na póly a zed'

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	Verze
Číslo	<a href="#">2787920000</a>	Anténní kabel, Připojení 1:, SMA samec, Připojení 2:, SMA samice,
objednávky		Délka: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066088	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	Verze
Číslo	<a href="#">2787930000</a>	Anténní kabel, Připojení 1:, SMA samec, Připojení 2:, SMA samice,
objednávky		Délka: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066095	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	Verze
Číslo	<a href="#">2787940000</a>	Anténní kabel, Připojení 1:, SMA samec, Připojení 2:, SMA samice,
objednávky		Délka: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066200	
Množství	1 ST	