

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)

- Nejmodernější antény
- Osvědčené v průmyslu
- Robustní design (ochrana až IP67)
- Pro venkovní a vnitřní použití
- Podpora nejnovější technologie
- Až Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora až 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Také podpora dalších technologií (např. Bluetooth, GNSS atd.)
- Vhodné koaxiální kabely v různých délkách
- Vhodné úchyty na póly a zed'

Všeobecné objednací údaje

Verze	Všesměrová anténa, Mobilní anténa, Až 5 G (podpora frekvencí pod 2,7 GHz, např. pásem n1, n2, n28), Svisle, SMA samec, IP66, Impedance: 50 Ω
Číslo objednávky	2788130000
Typ	IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066392
Množství	1 items

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	208 mm	Výška (v palcích)	8.189 inch
Čistá hmotnost	46.58 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...75 °C	Provozní teplota	-40 °C...75 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Materiál pouzdra

Barevný	černá
---------	-------

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	1x anténa
----------------	-----------

Technické údaje

Typ připojení	SMA samec	Impedance	50 Ω
Poměr stojatých vln	1,5 typicky / 2,0 max	Složený výkon, max.	10 W
Frekvenční rozsah	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	Zisk antény	2 dBi
Polarizace	Svisle		

Podmínky prostředí

Provozní teplota, max.	75 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	75 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)



Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)

- Nejmodernější antény
- Osvědčené v průmyslu
- Robustní design (ochrana až IP67)
- Pro venkovní a vnitřní použití
- Podpora nejnovější technologie
- Až Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora až 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Také podpora dalších technologií (např. Bluetooth, GNSS atd.)
- Vhodné koaxiální kabely v různých délkách
- Vhodné úchyty na póly a zed'

Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	Verze
Číslo	2787920000	Anténní kabel, Připojení 1:, SMA samec, Připojení 2:, SMA samice,
objednávky		Délka: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066088	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	Verze
Číslo	2787930000	Anténní kabel, Připojení 1:, SMA samec, Připojení 2:, SMA samice,
objednávky		Délka: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066095	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	Verze
Číslo	2787940000	Anténní kabel, Připojení 1:, SMA samec, Připojení 2:, SMA samice,
objednávky		Délka: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066200	
Množství	1 ST	