

## HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	TwinMark, Označení vodičů a kabelů, 3.2 - 6.4 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">2788640000</a>
Typ	HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M
GTIN (EAN)	406467506665 1
Množství	1 items

## HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.77 mm	Hloubka (v palcích)	0.0303 inch
Šířka	10.7 mm	Šířka (v palcích)	0.4213 inch
Délka	75000 mm	Délka (v palcích)	2952.75 inch
Čistá hmotnost	1060 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Šířka	10.7 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Délka	75000 mm	
Základní materiál	Polyolefin	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Smršťovací spojka, kotouč
kompatibilní tiskárna		
Počet značek na kombinaci	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers	

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	6.4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	3.2 mm	Vnější prům. vodiče	3.2 - 6.4 mm
Průřez připojeného vodiče	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Množství	1 ST		