

DURA ECO LA-BAT 24V 7AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



5 bateriových modulů s kapacitou od 1,2 Ah do 17 Ah může dodávat proud až 40 A po dobu 30 minut nebo 1 A po dobu 30 hodin a jsou plně kompatibilní s řídicími jednotkami DC UPS CP DC UPS 24V 20A/10A & CP DC UPS 24V 40A. A jistě, řada DURAeco představuje flexibilní a snadno použitelné řešení v cenově výhodném provedení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Battery
Číslo objednávky	2789910000
Typ	DURA ECO LA-BAT 24V 7AH
GTIN (EAN)	4064675068662
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus)

E258476

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	135 mm	Hloubka (v palcích)	5.3149 inch
Výška	158 mm	Výška (v palcích)	6.2205 inch
Šířka	162 mm	Šířka (v palcích)	6.3779 inch
Čistá hmotnost	6120 g		

Teploty

Skladovací teplota	-15 °C...50 °C	Provozní teplota	
Vlhkost	5...95 % RH		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

Operační rozhraní a řídicí vstupy

Teplotní sonda	NTC 100 kΩ
----------------	------------

Vstup

Jmenovité vstupní napětí	24 V DC	Jmenovitá kapacita	7 Ah
Nabíjecí proud, max.	1.08 A		

Výstup

Možnost paralelního připojení	Ano	
Výstupní proud, max.	50 A	
Teplotní sonda	NTC 100 kΩ	
Časová rezerva v závislosti na proudu	Proud	35 A
	Časová rezerva	3 min
	Proud	27 A
	Časová rezerva	5 min
	Proud	8.5 A
	Časová rezerva	30 min
Ochrana před přetížením a zkratem	Pojistka 2x25 A	

Všeobecné údaje

Okolní teplota	-15 °C...+50 °C	Vlhkost	5...95 % RH
Stupeň krytí	IP20	Předpokládaná životnost	5.65 a

DURA ECO LA-BAT 24V 7AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Vibrace DIN lišta/stěna v souladu s normou IEC 68-2-6	- / 0,7 g	Šoková stěna podle normy IEC 68227	30 g
---	-----------	------------------------------------	------

Koordinace izolace

Stupeň krytí	III, bez uzemnění, pro SELV
--------------	-----------------------------

Data o připojení (signál)

Průřez drátového připojení, flexibilní (signál), max.	1.5 mm ²	Způsob drátového připojení (signál)	Šroubové připojení s možností zapojit
Průřez drátu, AWG/kcmil (signál), max.	16	Průřez drátu, pevný (signál), min.	0.2 mm ²
Průřez drátu, pevný (signál), max.	1.5 mm ²	Průřez drátového připojení, flexibilní (signál), min.	0.2 mm ²
Počet svorek (signál)	2	Průřez drátu, AWG/kcmil (signál), min.	24 mm ²

Data o připojení (vstup)


Počet svorek (vstup)	2 (+,-)	Průřez vodiče, AWG/kcmil (vstup), max.	6 AWG
Průřez vodiče, AWG/kcmil (vstup), min.	24 AWG	Průřez drátového připojení, flexibilní (vstup), max.	10 mm ²
Průřez vodiče, flexibilní (vstup), min.	0.5 mm ²	Průřez vodiče, tuhý (vstup), max.	16 mm ²
Průřez vodiče, tuhý (vstup), min.	0.5 mm ²	Utahovací moment, min. (vstup)	1.2 Nm
Utahovací moment, max. (vstup)	2.4 Nm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		

DURA ECO LA-BAT 24V 7AH

Nákresy



DURA ECO LA-BAT 24V 7AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

BCZ 3.81/180



Konektor samice se systémem připojení vodičů upínacím třmenem.

K dispozici jsou tři směry vývodu vodiče a poskytují flexibilní možnosti designu úrovní připojení:

- 180° vodič souběžný se směrem připojení
- 90° vodič je kolmý a nad směrem připojení
- 270° vodič je kolmý a pod směrem připojení

Výběr ze tří různých tvarů krytu splňujících různé požadavky:

- Standardní kryt bez příruby
- Příruba se šroubem (F)
- Příruba s patentovanou uvolňovací západkou (LR) společnosti Weidmüller pro funkci uzamknutí a uvolnění bez námahy a nástrojů.

Zásuvné konektory společnosti Weidmüller s roztečí 3,81 mm (0,15 palců) jsou kompatibilní s uspořádáním běžných konektorů a nabízejí prostor pro značení a kódování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BCZ 3.81/02/180 SN BK BX	Verze
Číslo	1792770000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 2, 180°,
objednávky		Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
GTIN (EAN)	4032248226757	
Množství	50 ST	