


WIL-F-240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

UV filtr pro dodatečné zašroubování do průmyslového osvětlení Weidmüller.

Všeobecné objednáací údaje

Číslo objednávky	2799050000
Typ	WIL-F-240
GTIN (EAN)	4064675259084
Množství	4 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	38.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.5157 inch
Výška	2.2 mm	Výška (v palcích)	0.0866 inch
Šířka	240 mm	Šířka (v palcích)	9.4488 inch
Čistá hmotnost	34.5 g		

Teploty

Provozní teplota	-
------------------	---



Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002558	ETIM 9.0	EC002558
ETIM 10.0	EC002558	ECLASS 14.0	27-11-11-25
ECLASS 15.0	27-11-11-25		

Nákresy



Protikus

Délka pouzdra 240 mm



240 mm

Světla řady WIL-LED: jen 8 mm (9,4 mm s magnetem) vysoké svítidlo LED pro napětí 24 V DC s vysokou svítivou účinností a dlouhou životností (více než 60 000 h). Velmi robustní konstrukce s plným zalitím a kovovým pouzdem – voděodolnost (IP67). Díky své barvě světla 6500 K (denní světlo) se hodí pro různé způsoby použití. Volitelně snadné připojení pomocí přípojek M12. Díky nízké spotřebě energie dostatečně malé napájení pro provoz s napětím 24 V.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2436210000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118448306
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527880000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538762
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527890000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538670
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527900000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538687
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527910000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538694
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527950000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538939
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527990000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538977
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527920000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538908
Množství	1 ST

Protikus

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527960000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538946
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527930000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538915
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527940000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538922
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527970000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538953
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2527980000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538960
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2669240000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118682601
Množství	1 ST

Délka pouzdra 145 mm



145 mm

Světla řady WIL-LED: jen 8 mm (9,4 mm s magnetem) vysoké svítidlo LED pro napětí 24 V DC s vysokou svítivou účinností a dlouhou životností (více než 60 000 h).
Velmi robustní konstrukce s plným zalitím a kovovým pouzdrem – voděodolnost (IP67). Díky své barvě světla 6500 K (denní světlo) se hodí pro různé způsoby použití. Volitelně snadné připojení pomocí přípojek M12. Díky nízké spotřebě energie dostatečně malé napájení pro provoz s napětím 24 V.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-145... Verze
Číslo	2669230000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118682618
Množství	1 ST

Protikus

Délka pouzdra 240 mm



240 mm

Světla řady WIL-LED: jen 8 mm (9,4 mm s magnetem) vysoké svítidlo LED pro napětí 24 V DC s vysokou svítivou účinností a dlouhou životností (více než 60 000 h). Velmi robustní konstrukce s plným zalitím a kovovým pouzdem – voděodolnost (IP67). Díky své barvě světla 6500 K (denní světlo) se hodí pro různé způsoby použití. Volitelně snadné připojení pomocí přípojek M12. Díky nízké spotřebě energie dostatečně malé napájení pro provoz s napětím 24 V.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2528030000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118539011
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2528020000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118539004
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2528010000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538991
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2528000000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118538984
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Verze
Číslo	2576960000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118592863
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Verze
Číslo	2617810000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118649185
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Verze
Číslo	2770730000
objednávky	
GTIN (EAN)	4064675030799
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Verze
Číslo	2732910000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118811797
Množství	1 ST

Protikus

Typ	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Verze
Číslo	2633830000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118648959
Množství	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Verze
Číslo	2680950000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118694710
Množství	1 ST