


THM ET 200SP-HA 18.8/50 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S a S7 od společnosti Siemens.

Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM. Štítky lze snadno oddělit. Tiskárna THM MultiMark zajišťuje vysoce odolný tisk.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 18.8 x 50 mm, Siemens, Tyrkysová
Číslo objednávky	2799210000
Typ	THM ET 200SP-HA 18.8/50 TU
GTIN (EAN)	4064675260967
Množství	1500 items

THM ET 200SP-HA 18.8/50 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	18.8 mm	Výška (v palcích)	0.7402 inch
Šířka	50 mm	Šířka (v palcích)	1.9685 inch
Čistá hmotnost	0.07 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Verze	Samolepicí	
Šířka	50 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	
Barevný	Tyrkysová	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polypropylen	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Schválení podle UL 969	Ne	
kompatibilní tiskárna		
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Device markers	
Rozsah provozní teploty	-50...100 °C	
Aplikace/výrobce	Siemens	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

