

**THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | THM, Označení vodičů a kabelů, 14 - 27 mm, 25.4 x 95.2 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2799230000</a>                                      |
| Typ              | THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW                                   |
| GTIN (EAN)       | 4064675260998   |
| Množství         | 1000 items  |

## THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.08 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0031 inch |
| Výška          | 25.4 mm | Výška (v palcích)   | 1 inch      |
| Šířka          | 95.2 mm | Šířka (v palcích)   | 3.748 inch  |
| Čistá hmotnost | 0.12 g  |                     |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
|-------------------------|--------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |  |               |
|-------------------------------|--|---------------|
| Typ tisku                     | prázdný                                    |               |
| Šířka                         | 95.2 mm                                    |               |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0  |               |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C                                     |               |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                                     |               |
| Barevný                       | Bílá                                       |               |
| Halogen                       | Ne   |               |
| Základní materiál             | PVC  |               |
| Tištěné znaky                 | bez  |               |
| Počet značek v balení         | Forma napájení                             | Kotouč štítků |
| kompatibilní tiskárna         |  |               |
| Počet značek na kombinaci     | 1 Label reel = Conductor and cable markers |               |
| Rozsah provozní teploty       | -40...150 °C                               |               |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |            |                           |                     |
|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen                   | Ne         | Průřez vodiče, max.       | 572 mm <sup>2</sup> |
| Vnější prům. vodiče, max. | 27 mm      | Vnější prům. vodiče, min. | 14 mm               |
| Vnější prům. vodiče       | 14 - 27 mm | Průřez připojeného vodiče | 572 mm <sup>2</sup> |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Drawings**

