

## THM WO VIN 34/70 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termo-transferové tiskárny

### Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 16 mm, 34 x 70 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">2799240000</a>
Typ	THM WO VIN 34/70 GE
GTIN (EAN)	4064675261001
Množství	500 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	34 mm	Výška (v palcích)	1.3386 inch
Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Čistá hmotnost	0.54 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Šířka	70 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Žlutá	
Halogen	Ano	
Základní materiál	Vinylová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení kompatibilní tiskárna	Forma napájení	Kotouč štítků
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	
Počet na roli	500	

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	200 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče, max.	16 mm	Vnější prům. vodiče, min.	8 mm
Vnější prům. vodiče	8 - 16 mm	Průřez připojeného vodiče	200 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Nákresy**

