


## THM WO VIN 34/70 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termo-transferové tiskárny

### Všeobecné objednací údaje

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Verze                     | THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 16 mm, 34 x 70 mm, Bílá |
| Číslo objednávky          | <a href="#">2799250000</a>                                 |
| Typ                       | THM WO VIN 34/70 WS  |
| GTIN (EAN)                | 4064675261018  |
| Množství                  | 500 items  |
| Stav objednávky           | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.            |
| Poslední datum objednávky | 2026-08-14T00:00:00+02:00                                  |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.08 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0031 inch |
| Výška          | 34 mm   | Výška (v palcích)   | 1.3386 inch |
| Šířka          | 70 mm   | Šířka (v palcích)   | 2.7559 inch |
| Čistá hmotnost | 0.54 g  |                     |             |

## Teploty

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
|-------------------------|-------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Typ tisku                                      | prázdný                                    |               |
| Šířka  | 70 mm                                      |               |
| Klasifikace hořlavosti UL 94                   | V-0  |               |
| Rozsah provozní teploty, max.                  | 80 °C                                      |               |
| Rozsah provozní teploty, min.                  | -40 °C                                     |               |
| Barevný  | Bílá                                       |               |
| Halogen  | Ano  |               |
| Základní materiál                              | Vinylová fólie                             |               |
| Tištěné znaky                                  | bez  |               |
| Počet značek v balení<br>kompatibilní tiskárna | Forma napájení                             | Kotouč štítků |
| Počet značek na kombinaci                      | 1 Label reel = Conductor and cable markers |               |
| Rozsah provozní teploty                        | -40...80 °C                                |               |
| Počet na roli                                  | 500  |               |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |           |                           |                     |
|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| Halogen                   | Ano       | Průřez vodiče, max.       | 200 mm <sup>2</sup> |
| Vnější prům. vodiče, max. | 16 mm     | Vnější prům. vodiče, min. | 8 mm                |
| Vnější prům. vodiče       | 8 - 16 mm | Průřez připojeného vodiče | 200 mm <sup>2</sup> |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Nákresy**

