


**SFX-VT 9/24 MM BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásků. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru. Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží. Výhody pro vás na první pohled:

Odolnost proti povětrnostním vlivům testována podle normy ISO DIN EN ISO 4892-2:2013, tabulka 3, postup A, cyklus 1 při 5000 hodinách

Individuální značení pomocí M-Print® PRO

Easy a rychlý tisk pomocí THM MultiMark

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 -, 26 x 15 mm, Modrá
Číslo objednávky	<a href="#">2799320000</a>
Typ	SFX-VT 9/24 MM BL
GTIN (EAN)	4064675261155
Množství	1000 items

## SFX-VT 9/24 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	26 mm	Výška (v palcích)	1.0236 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0.5906 inch
Čistá hmotnost	0.24 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
-------------------------	--------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	15 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Barevný	Modrá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyuretan	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	23.5 x 9 mm	Rozsah provozní teploty	-55...105 °C

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	500 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče, max.	40 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm
Průchod vázacího pásku	Ploché	Vnější prům. vodiče	7 -
Vhodný vázací pásek	Plast	Průřez připojeného vodiče	500 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



**SFX-VT 9/24 MM BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednáací údaje**

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Množství	1 ST		