

**US67-PLATE64-STD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Společnost Weidmüller nabízí vysoce kvalitní kabely, zástrčky, montážní adaptéry a magnety pro profesionální a průmyslovou instalaci monitorů vibrací.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Verze            | Adapter plate                                   |
| Číslo objednávky | <a href="#">2811910000</a>                      |
| Typ              | US67-PLATE64-STD                                |
| GTIN (EAN)       | 4064675292975                                   |
| Množství         | 1 items                                         |
| Stav objednávky  | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do   | 2025-07-30T00:00:00+02:00                       |

## US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|         |         |                     |             |
|---------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 64 mm   | Hloubka (v palcích) | 2.5197 inch |
| Výška   | 11.5 mm | Výška (v palcích)   | 0.4528 inch |
| Šířka   | 64 mm   | Šířka (v palcích)   | 2.5197 inch |
| Průměr  | 64 mm   | Čistá hmotnost      | 116.16 g    |

## Teploty

|                              |                                       |                  |                |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota           | -40 °C...85 °C                        | Provozní teplota | -20 °C...85 °C |
| Vlhkost při provozní teplotě | Rel. vlhkost 5 – 95 %, bez kondenzace |                  |                |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

## Instalace

|            |          |
|------------|----------|
| Typ závitu | metrické |
|------------|----------|

## Obecné údaje

|                   |                        |                  |     |
|-------------------|------------------------|------------------|-----|
| Typ příslušenství | Montážní příslušenství | Je příslušenství | Ano |
|-------------------|------------------------|------------------|-----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003015    | ETIM 9.0    | EC003015    |
| ETIM 10.0   | EC003015    | ECLASS 14.0 | 27-20-14-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-14-92 |             |             |

## Nákresy

